

SPECIFICHE DELLE ATTREZZATURE, DEI MOBILI E DEGLI IMPIANTI

Elenco di tutte le attrezzature, mobili e impianti presenti nel capitolato e a carico del gestore per l'espletamento dei servizi affidati in concessione.

Degli stessi dovranno essere presentati: descrizione dettagliata delle attrezzature offerte, schede tecniche e piano di manutenzione (a carico del gestore per tutta la durata del contratto).

ZONA COTTURA

BRASIERA ELETTRICA CON VASCA 70 LT. A RIBALTAMENTO MANUALE

Interamente in acciaio inox, dim. Cm 80x90x84/90h. Marca Silko. Mod. SE 84 FRM
quantità 1

CUOCIPASTA ELETTRICO A 2 VASCHE DA LT. 42+42

Realizzato in acciaio inox, mobile sottostante con 02 sportelli a battente, dim. Cm 80x90x84/90h. Marca Silko. Mod. DE84242
quantità 1

CUOCIPASTA ELETTRICO AD 1 VASCA DA 42 LT.

Realizzato in acciaio inox, mobile sottostante con 02 sportelli a battente, dim. Cm 40x90x84/90h. Marca Silko Mod. DE82142
quantità 1

KIT DI 03 CESTELLI

Da 1/3 in lamiera in acciaio inox forata con maniglia atermica, dim. Cm 16x29x21,5h cad. Marca Silko Mod. XPCL13
quantità 3

ELEMENTO NEUTRO

Sottostante 1 cassetto GN 1/1 montato su guide telescopiche ad estrazione totale, 1 sportello a battente, piano di lavoro in acciaio inox, dim. 40x90x90h Marca Silko. Mod. EN82A1CAA-SIA1
quantità 1

CUCINA ELETTRICA A 6 PIASTRE

Con piastre radianti quadre in ghisa, mobile sottostante con n. 02 sportelli a battente, dim. Cm 120x90x84/90h Marca Silko Mod. CE82APQ/CE84APQ
quantità 1

FORNO A CONVENZIONE DIGITALE MISTO

Con generazione di vapore in boiler elettrico, pannello elettronico in cristallo a sfioramento, sistema di lavaggio camera di cottura, riscaldamento elettrico della

camera, camera di cottura stampata con spigoli arrotondati, completo di 21 teglie inox GN, dim. cm 95x76,5x19,7h Marca Lainox Mod. CR0665510 **quantità 2**

SUPPORTI CALDI PER FORNO

Capacità 8 teglie da cm. 85x55x91h. Marca Lainox. Mod. CR0475760 **quantità 2**

PELAPATATE INOX

Completo di cavalletto supporto setaccio, capacità 20 Kg. Marca Sirman Mod. PPJ20IX **quantità 1**

ARMADIO FRIGORIFERO DA 01 PORTA DA LT. 700

Temperatura d'esercizio (-2°+8C), rivestimento esterno interno in acciaio inox Marca Gemm **quantità 2**

ARMADIO FRIGORIFERO A 01 PORTA DA LT. 700

Temperatura d'esercizio (-2°/+8C), rivestimento in acciaio inox. Marca Gemm Mod. AFN/70E **quantità 1**

ARMADIO FRIGORIFERO IN ACCIAIO INOX A 1 PORTA DA LT. 700

Temperatura d'esercizio (+18°/ - 24C), rivestimento in acciaio inox. Marca Gemm Mod. AFB/70 **quantità 1**

ABBATTITORE DI TEMPERATURA IN ACCIAIO INOX

12 teglie gastronomia 1/1 temperatura +90°/-18C, dim. 78x80x150h. Marca Silko mod. CR0647640 **quantità 1**

TAVOLO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX

3 sportelli, piano inox, motore a bordo, dim. Cm. 177x70x86h Marca Gemm Mod. TRG/170A **quantità 1**

TAVOLO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX

2 sportelli, motore a bordo, alzatina, dim. Cm. 130x70x86h. Marca Gemm Mod. TRG/130A **quantità 1**

LAVAMANI SOSPESO IN ACCIAIO INOX

Comando a pedale, dim. Cm. 50x40x80h. Marca Aca Mod. LLC/1V **quantità 1**

LAVELLO A 2 VASCHE IN ACCIAIO INOX CON GOCCIOLATOIO

Con scorrevoli, comando a pedale doppio, dim. Cm. 140x70x86h. Marca Aca Mod. EL/LA/140/2VGDXS/7 **quantità 1**

LAVELLO A 2 VASCHE IN ACCIAIO INOX

Mobile sottostante con scorrevoli, comando a pedale doppio, dim. Cm. 120x70x86h. Marca Aca, Mod. EL/LA/120/2V/7 **quantità 1**

TAVOLO IN ACCIAIO INOX ARMAIDATO

Dim. Cm 80x70x86h. Marca Aca. Mod. FM/EL/AN/80/7/A

quantità 1

TAVOLO IN ACCIAIO INOX

Con cassettera a 3 cassetti, top sagomato, dim. Cm 96x70x86h. Marca Aca Mod. FM/EL/TC

quantità 1

PENSILE IN ACCIAIO INOX

1 scorrevoli dim. Cm. 140x40x60h; 1 con scorrevoli e fondo scolapiatti dim. Cm 140x40x60h; 1 con scorrevoli dim. Cm. 200x40x60h. Marca Aca Mod. EL/AP/140/6 - EL/APGS/140/6

quantità 3

TAVOLO IN ACCIAIO INOX

Con foro per sbarazzo rifiuti, lavello ad 1 vasca, dim. Cm. 180x75x96h. Marca Dirhr Mod. T55-K55

quantità 1

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRASCINATO

Rivestimento inox, dim cm 72x120x137h, completa di 20 cesti assortiti per piatti, bicchieri, posate. Marca Dühr Mod. AX220. Zona asciugatura, tendina uscita piatti, alimentazione elettrica, rivestimento inox, dim. cm. 72x40x107h. Marca Dühr Mod. DX LC90. Paraspruzzi inox, tendina ingresso piatti, dim. cm. 72x20x65h Marca Dühr Tavolo inox con rulliera, dim. cm. 150x59x89h Marca Dühr Mod. LC96/1-K19/1

quantità 1

CELLA FRIGORIFERO

Pavimentazione interna, porta d'apertura, struttura esterna in acciaio inox, gruppo frigorifero a soffitto e scaffalatura interna, dim. Cm. 120x150x250h. Marca Cibir Mod. cm6/1215-K06123N

quantità 1

LAVELLO AD 1 VASCA

Mobile sottostante con sportelli, rivestimento esterno in acciaio inox, comando a pedale doppio, dim. Cm. 70x70x86h. Marca Aca. Mod. EL/LA/70/7

quantità 1

TAGLIAVERDURE ELETTRICO COMPLETO DI DISCHI

Marca Sirman. Mod. TM QC ALL MN

quantità 1

ARMADIETTO STERILIZZATORE A RAGGI U.V.A.

Portina in plexiglass con microinterruttore, portacoltelli capacità 10 pezzi, funzionamento con lampada germicida don griglia di protezione, temporizzatore 120' E lampada spia di funzionamento, dim. Cm. 52x16x67h. Marca Forcar. Mod. KCR10

quantità 1

AFFETTATRICE LAMA 300 MONOFASE
Marca Sirman. Mod. Mirra 300 W.MN

quantità 1

TAGLIAVERDURE ELETTRICO COMPLETO DI DISCHI
Marca Sirman Mod. TMQ.C.AL MN

quantità 1

TRITACARNE- GRATTUGIA INOX BOCCA 22.
Marca Sirman. Mod. TCG 12 EB

quantità 1

MACCHINA PER SOTTOVUOTO
Automatica con separatore di liquidi, doppia barra saldante mm 430, dim. Cm. 45x40x25h. Marca Midy Vacuum. Mod. F430A

quantità 1

ZONA FREE-FLOW E SALA

CARRELLI PER RITIRO, DISTRIBUZIONE E STOCCAGGIO PIATTI E VASSOI
Struttura in tubo acciaio inox, ripiano portapiatti e pennellatura in lamiera di acciaio inox, manici, ruote piroettanti, portata 200 piatti dim. Cm. 48x84x93h Marca Forcar Mod. CP1445

quantità 4

FRY-TOP INOX DA BANCO
Alim. Elettrica, piastra liscia, dim. Cm 80x70x28h. Marca Silko. Mod. BE74TLL

quantità 1

FRY-TOP INOX DA BANCO
Alim. Elettrica, piastra rigata. Dim. Cm 40x70x28h. Marca Silko. Mod. BE72TRR

quantità 2

BASE REFRIGERATA INOX
03 porte, cella a misure GN1/, termostato digitale, dim. Cm. 160x63x61h. Marca Silko. Mod. BR78APPE3

quantità 1

CARRELLI PER DISTRIBUZIONE SELF-SERVICE
Di pane, piatti, posate e vassoi. Marca Forcar. Mod. CP1441

quantità 2

CAPPA INOX A PARETE
Flusso bilanciato, illuminazione interna, rivestimento in acciaio inox, dim. Cm. 280x110x50h. Marca Tecnometal Mod. BWH13/20

quantità 1

LAVAMANI INOX
Comando a pedale, dim. Cm. 50x40x80h. Marca Aca. Mod. LLC/1V

quantità 1

TAVOLO REFRIGERATO DA LAVORO INOX CENTRALE

02 sportelli, piano inox, motore a bordo, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm 130x70x86h **quantità 1**

ARMADI NEUTRI IN ACCIAIO INOX

Con porte scorrevoli e 05 ripiani interni, dim. Cm. 100x40x180h. Marca Aca Mod. FM/AR/100/4 **quantità 3**

ARMADIO FRIGORIFERO A UNA PORTA DA LT. 700

Temperatura d'esercizio (-2°/+8°C), rivestimento inox. Marca Gemm. Mod. AFN/70E **quantità 2**

VETRINA RISCALDATA A BAGNOMARIA

N. 04 vasche interne, resistenze elettriche, scheda elettronica, alzata in cristallo curvo, illuminazione con neon, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm. 140x80x85h. Marca Tecfrigo. Mod. Opera 4 bain-marie **quantità 2**

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA

N. 04 vasche interne, scheda elettronica, motore esterno, alzata in cristallo curvo, illuminazione con neon, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm. 140x80x85h. Marca Tecfrigo. Mod. Opera 4 GN **quantità 2**

VETRINA REFRIGERATA VENTILATA

N. 03 vasche interne, scheda elettronica, motore esterno, alzata in cristallo curvo, illuminazione con neon, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm. 112x80x85h. Marca Tecfrigo. Mod. Opera 3 GN. **quantità 2**

VETRINA RISCALDATA A BAGNOMARIA

N. 03 vasche interne, resistenze elettriche, scheda elettronica, alzata in cristallo curvo, illuminazione con neon, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm. 112x80x85h. Marca Tecfrigo Mod. pera 3 BM **quantità 1**

STERMINATORI INSETTI A LAMPADE U.V.A.

Potenza 80 watt, vassoio raccolta estraibile. Marca Forcar. Mod. FT30 **quantità 7**

CARRELLI PORTAVASSOI IN ACCIAIO INOX

Guide in filo di acciaio cromato, n. 10 ripiani, dim. Cm. 50x55x160h. Marca Forcar Mod. CA1460 **quantità 11**

MURALE REFRIGERATO

Da cm 130 per bibite completo di motore, piani illuminati e tenda autoavvolgente.
Marca Isa. Mod. DIALOG 130 GRIRT **quantità 1**

TAVOLI 4 POSTI

Struttura in metallo verniciato alluminio (VV253), piano in laminato rovere sbiancato con bordo ABS, dim. Mm 1200x800x730h. Marca BF Mod. Fenice (F 6185) **quantità 10**

TAVOLI 6 POSTI

Struttura in metallo verniciato alluminio, (VV253), piano in laminato rovere sbiancato con bordo ABS, dim. Mm 1800x800x730h. Marca BF Mod. Fenice (F 6185) **quantità 30**

SEDIE DA INTERNO CON TELAIO IN METALLO VERNICIATO ALLUMINIO

(VV253), monoscocca in polipropilene bianco latte (PP161). Marca BF. Mod. Fenice. **quantità 200**

SEDIE CON FUSTO CROMATO

(G0271) seduta imbottita rivestita con tessuto tipo ecopelle bianca (T1301). Marca BF. Mod. Elenoire **quantità 16**

ZONA PIZZERIA

TAVOLO SU TUBOLARI IN ACCIAIO INOX

Con alzatina dim. Cm. 50x40x85h. Marca Aca Mod. FM/EL/TLT/SR **quantità 1**

TAVOLO REFRIGERATO DA LAVORO INOX

03 sportelli, piano inox, motore, dim. Cm. 160x63x61h. Marca Gemm. Mod. BRS/160 **quantità 1**

FORNO ELETTRICO

Modulare bicamera per cottura pizza, termoregolatore con lettura digitale, sonda e termostato di sicurezza, illuminazione interna, coibentazione in lana di roccia, camere di cottura indipendenti, rivestimento in acciaio inox, completo di cappa; dim. esterne cm. 148x103x78h cad. Marca Oem. Mod Forno Zenit SE/635L-3 Matr. 07.10.136/07.10.138. Mod. Cappa CP067 **quantità 1**

CAVALLETTO USO SOSTEGNO

Sottostante a giorno, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm 138x110x95h. Marca Oem Mod. CLB/635L **quantità 1**

TAVOLO DA LAVORO

Sottostante frigorifero con 02 sportelli a battente, vano motore incorporato, cassetto inox, piano ed alzatine in granito, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Cm. 150x82x86h. Marca Gemm Mod. EC/15 **quantità 1**

VETRINA REFRIGERATA

Completa di bacinelle inox per contenimento condimenti dotate di coperchio, rivestimento esterno in acciaio inox, dim. Pari a cm 140x32x21h. Marca Gemm. Mod. VRPG/15 **quantità 1**

LAVELLO INOX AD UNA VASCA

Mobile sottostante con scorrevoli, comando a pedale doppio, dim. Cm 70x70x86h. Marca Aca Mod. EL/LA/70/7 **quantità 1**

ZONA GASTRONOMIA

AFFETTATRICE LAMA 300 MONOFASE

Marca Sirman. Mod. Mirra 300

quantità 1

BAR

BANCO BAR FRIGORIFERO

Piano inox, 02 lavelli incassati, 04 canotti porta bottiglie, vano frigo sottostante con 03 sportelli a battente e 02 cassettiere doppie, motore interno ad aria, scheda elettronica, zoccolatura e bancalina in agglomerato starlight bianco, frontale in laminato zebrano completo di n. 02 fianchi terminali in lamiera grigia. Marca Artic **quantità 1**

BANCO BAR NEUTRO

Piano di lavoro in acciaio inox, vano a giorno, zoccolatura e bancalina in agglomerato starlight bianco, frontale in laminato zebrano. Marca Artic . Mod. BN 70.10

quantità 1

VETRINE REFRIGERATE

Vetro inclinato, tettino e zoccolo in agglomerato starlight, motore interno ad aria, scheda elettronica, frontale in laminato zebrano, lunghezza totale cm 350. Marca Artic Mod. FVSB 20-FVSB 15 **quantità 2**

BANCO ANGOLO 45°

Piano di lavoro inox, bancalina e zoccolo in agglomerato starlight bianco, frontale in laminato zebrano. Marca Artic. Mod. AA-45 **quantità 1**

BANCO ANGOLO 45°

Piano di servizio e zoccolo in agglomerato starlight bianco, vano a giorno sottostante, frontale in laminato zebrano. Marca Artic. Mod. AC 45 **quantità 1**

BANCO CASSA NEUTRO

Piano di servizio e zoccolo in agglomerato starlight bianco, 01 cassetto cassa e 01 cassetto servizio, vano a giorno, frontale in laminato zebrano. Marca Artic. Mod. BU A 70.10 **quantità 1**

BANCO ANGOLO 45°

Piano di servizio e zoccolo in agglomerato starlight bianco, frontale in laminato zebrano. Marca Artic Mod. AA45 **quantità 1**

BANCO NEUTRO

Piano di servizio e zoccolo in agglomerato starlight bianco, vano a giorno, frontale in laminato zebrano. Marca Artic. Mod. BUX a 70 **quantità 1**

PEDANA DI CALPESTIO

Rivestimento in pvc, lunghezza mt. 11,00 **quantità 1**

RETROBANCO MACCHINA CAFFÈ

In acciaio inox, 01 tramoggia fondi doppia, vano a giorno per inserimento lavatazze, vano armadiato, 01 alzatina inox, schienale inox con cappa aspirante, dim. Cm 150x60x235h. Marca Artic Mod. RMCI 60.15 **quantità 1**

RETROBANCO MACCHINA CAFFÈ IN ACCIAIO INOX

01 tramoggia fondi doppia, vano a giorno per inserimento lavatazze, vano armadiato, 01 alzatina inox, schienale inox con cappa aspirante dimendionii cm 125x60x235h, completo di n. 01 fianco terminale in lamiera grigia. Marca Artic Mod. RMCI 60.12 **quantità 1**

RETROBANCO REFRIGERATO TN

Piano inox, vano frigo sottostante con 02 sportelli a battente, motore interno ad aria, scheda elettronica, alzata con vetri retroverniciati ral 9010 bianco da cm 175,02, mensole in cristallo, cielino superiore, dim. Cm. 150x60x235h. Marca Artic. Mod. RR 15.2 **quantità 1**

RETROBANCO SNACK

Composta da 01 base neutra armadiata da cm 75 e 01 da cm 100, piano e schienale in acciaio inox, cappa aspirante da cm 150, dim. Tot. Cm. 150x60x235h. Marca Artic. Mod. RN 60.75-10 **quantità 1**

RETROBANCO NEUTRO

Sagomato con antine di chiusura a battente, piano in acciaio inox completo di lavello saldato diametro 38 cm, alzata con vetri retroverniciati ral 9010 bianco, 02 mensole in cristallo, cielino, 01 fianco terminale in lamiera grigia, dim. cm 100x60x235h. Marca Artic **quantità 1**

RETROBANCO NEUTRO LINEARE

Base armadiata, piano di lavoro inox, alzata con vetri retroverniciati ral 9010 bianco, 02 mensole in cristallo, 01 fianco terminale in lamiera grigia, dim. Cm. 100x60x235h. Marca Artic Mod. RN 60.10 **quantità 1**

PORTA A VENTOLA CON OBLÒ

Laccata bianca con cornici grigie h cm 215. Marca Artic **quantità 1**

TAVOLI USO SNACK

Marca "MSN – France" MT 120x0,60. Base acciaio – Piano laminato bianco **quantità 4**

BAR SALA CONFERENZE

RETROBASE NEUTRA

Struttura in nobilitato grigio dotata di piedini regolabili in altezza, accessibili dall'interno. Ripiano mobile regolabile in altezza, antina scorrevole, pannello di tamponamento, piano di lavoro in acciaio inox, dim cm. 150x60x107,5h. Marca BRX. Mod 3RN **quantità 1**

RETROBASE MACCHINA CAFFÈ

Struttura in acciaio inox dotata di piedini regolabili in altezza, accessibili dall'interno, fondo con fori per passaggio cavi e tubazioni, tramoggia battifondi, antine a battente, piano di lavoro in acciaio inox, dim. Cm. 125x60x107,5h. Marca BRX Mod. 3BM156XTB **quantità 1**

RETROBASE REFRIGERATA

Zoccolatura in lamiera zincata con piedi di livellamento, cella TN a 2 vani con sportelli in vetro, griglie intermedie in filo plastificato e griglie di fondo in PST, refrigerazione statica, illuminazione interna, unità refrigerante incorporata ad aria, quadro di comando elettronico con sbrinamento automatico, piano di lavoro in acciaio inox, dim cm 150x60x96h. Marca BRX. Mod. 3RR. SV0257 **quantità 1**

CELLA FRIGO PER BANCO BAR

Zoccolatura in lamiera zincata con piedi di livellamento, cella TN a 5 vani con 03 sportelli e 02 cassettiere frigo a 2 cassette uguali, griglie intermedie a filo plastificato e griglie di fondo in PST, refrigerazione statica, unità refrigerante incorporata ad aria, quadro di comando elettronico e sbrinamento automatico, piano di lavoro in acciaio inox, lavello doppio saldata diametro mm 420x168h completo di miscelatore e sifone, dim. cm. 300x60x96h. Marca BRX. Mod. BRSV0667 **quantità 1**

BANCO NEUTRO ANGOLO 90°

Struttura in nobilitato, zoccolatura in lamiera zincata con piedi di livellamento, piano unico in acciaio p. 600 mm, altezza 960mm grezzo, vano a giorno con ripiano, cassetto cassa da 50 cm. Marca BRX. Mod. 3RN **quantità 1**